

CZ

Technický list

Teploměr MIN/MAX

ART. 347290 (10.3014.14)

Rozměry: 23x8cm

Materiál: plast

EAN: 4009816015877

Rozsah měření teploty: -40 °C až +50 °C

Doporučena montáž na zeď.



Analogový teploměr s maximální a minimální teplotou. Patentovaná kapilární náplň. Kapilára bez rtuti. Pro kontrolu minimální, maximální a aktuální teploty.

Stisknutím tlačítka se dvě modré značky přesunou dolů do průhledného sloupce (reset maximálních a minimálních hodnot). To Vám umožní kdykoli odečíst předchozí změny teploty ze spodních částí značek. Maximální hodnotu lze odečíst vpravo a minimální hodnotu vlevo na stupnici. Aktuální teplotu najdete v horní části každého průhledného sloupce.

Návod k použití: Teploměr maxima-minima

1. Než začnete s přístrojem pracovat

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům! Uchovávejte si tyto pokyny na bezpečném místě!

2. Oblast použití a všechny výhody na první pohled

- Měření vnitřní nebo venkovní teploty
- Max. a min. hodnoty
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Bez rtuti / patentovaná kapilární výplň

3. Pro vaši bezpečnost


Produkt je vhodný výhradně pro výše popsané použití. Neoprávněné opravy, úpravy nebo změny zařízení nejsou povoleny. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.



Důležité informace o bezpečnosti produktu!

Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vibracím a otřesům.

Přístroj čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla!



4. Provoz

Aktuálně naměřenou teplotu si můžete přečíst v horní části sloupce displeje.

Nejvyšší teplotu od posledního resetu lze odečíst na spodním okraji značky na pravé stupnici.

Nejnižší teplotu od posledního resetu lze odečíst na spodním okraji značky na levé stupnici.

Reset: Stiskněte tlačítko RESET, dokud se obě modré značky neobjeví zpět na průhledném sloupci displeje.

5. Doporučení

Teploměr připevněte na zeď hřebíkem. Neumísťujte jej do blízkosti radiátorů a na přímé sluneční světlo.

6. Odstraňování problémů

Kapiláry jsou naplněny patentovanou kapalinou bez obsahu rtuti. Červený sloupec kapaliny se může oddělit například během přepravy. Nejedná se o výrobní vadu. Problém můžete snadno vyřešit sami: Pomocí magnetu navedte dvě kovové značky k horní části stupnice. Poté teploměr pevně držte nahoře a energicky s ním šlehněte ze zápěstí (podobně jako skleněný teploměr). V případě potřeby postup opakujte. Pomocí tlačítka vraťte značky zpět na sloupec displeje.

Pokud žetony sklouznou do čiré tekutiny, použijte magnet k jejich vtažení zpět do červené tekutiny.

Výrobce: TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Německo
www.tfa-dostmann.de

Distributor: M.A.T. Group, s.r.o.
Na Roudné 1551/176a, 301 00 Plzeň, ČR
www.matgroup.cz mat@matgroup.cz

SK

Technický list

Teplomer MIN/MAX

ART. 347290 (10.3014.14)

Rozmery: 23x8cm

Materiál: plast

EAN: 4009816015877

rozsah merania teploty: -40 °C až +50 °C

Odporúčaná montáž na stenu.



Analógový teplomer s maximálnou a minimálnou teplotou. Patentovaná kapilárna náplň. Kapilára bez ortuti. Na kontrolu minimálnej, maximálnej a aktuálnej teploty.

Stlačením tlačidla sa dve modré značky presunú dole do priehľadného stĺpca (reset maximálnych a minimálnych hodnôt). To vám umožní kedykoľvek odčítať predchádzajúce zmeny teploty zo spodných častí značiek. Maximálnu hodnotu je možné odčítať vpravo a minimálnu hodnotu vľavo na stupnici. Aktuálnu teplotu nájdete v hornej časti každého priehľadného stĺpca.

Návod na použitie: Teplomer maxima-minima

1. Než začnete s prístrojom pracovať

Starostlivo si prečítajte návod na obsluhu a venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom! Uchovajte si tieto pokyny na bezpečnom mieste!

2. Oblasť použitia a všetky výhody na prvý pohľad

- Meranie vnútornej alebo vonkajšej teploty
- Max. a min. hodnoty
- Odolný voči poveternostným vplyvom
- Bez ortuti / patentovaná kapilárna náplň

3. Pre vašu bezpečnosť


Produkt je vhodný výhradne na vyššie popísané použitie. Neoprávnené opravy, úpravy alebo zmeny zariadenia nie sú povolené. Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí.



Dôležité informácie o bezpečnosti produktu!

Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, vibráciám a otrasom.

Prístroj čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá!



4. Prevádzka

Aktuálne nameranú teplotu si môžete prečítať v hornej časti stĺpca displeja.

Najvyššiu teplotu od posledného resetu je možné odčítať na spodnom okraji značky na pravej stupnici.

Najnižšiu teplotu od posledného resetu je možné odčítať na spodnom okraji značky na ľavej stupnici.

Reset: Stlačte tlačidlo RESET, kým sa obe modré značky neobjavia späť na priehľadnom stĺpci displeja.

5. Odporúčanie

Teplomer pripevnite na stenu klincom. Neumiestňujte ho do blízkosti radiátorov a na priame slnečné svetlo.

6. Odstraňovanie problémov

Kapiláry sú naplnené patentovanou kvapalinou bez obsahu ortuti. Červený stĺpec kvapaliny sa môže oddeliť napríklad počas prepravy. Nejedná sa o výrobnú vadu. Problém môžete ľahko vyriešiť sami: Pomocou magnetu navedte dve kovové značky k hornej časti stupnice. Potom teplomer pevne držte hore a energicky s ním šľahnite zo zápästia (podobne ako sklenený teplomer). V prípade potreby postup opakujte. Pomocou tlačidla vráťte značky späť na stĺpec displeja.

Pokiaľ žetóny skĺznu do čírej tekutiny, použite magnet na ich vťahnutie späť do červenej tekutiny.

Výrobca: TFA Dostmann GmbH & Co.KG

Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Nemecko

www.tfa-dostmann.de

Distribútor: M.A.T. Group, s.r.o.

Na Roudnej 1551/176a, 301 00 Plzeň, ČR

www.matgroup.cz mat@matgroup.cz